

**Monopistoteränpidin, taivutettu otsapistoon, Oikea, Ø Dmin: 340/999mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	278055 340/999
GTIN	4062406840433
Tuoteluokka	22B

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm). Pistoterille nro 278029– 278036.

**Huomautus:**

$D_1$  = pienin Ø 1. pistolle /  $D_2$  = suurin Ø 1. Pisto.

$D_2$  = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

**Tekninen kuvaus**

Varren leveys b	25×25 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	14 mm
Ruuvi	279816 4
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Pistoleveys w	3; 4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin