



Tasapäinen kulmahiomakone Akku, Tyyppi: 4933478438



Tilaustiedot

Tilausnumero	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Tehokas M18 FUEL™ **lattapäinen** kulmahiomakone työskentelyyn ahtaissa tiloissa.

- **Matala päänmuoto mahdollistaa työskentelyn kulmissa aina 42°:seen asti.**
- **Sisäänrakennettu FIXTEC-pikavaihtojärjestelmä laikan vaihtoon ilman työkaluja.**
- **RAPIDSTOP™ laikan nopeaan jarrutukseen alle 2 sekunnissa.**
- **Uudelleenkäynnistyssuoja ja Kickbackstop suojaavat käyttäjää.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkuja ja latureita. Sisältää tärinää ehkäisevän kahvan, suojakuvun, pölynsuojaverkon, kiinnityssarjan ja HD-Boxin.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja varusteet löytyvät alkaen numeroista 073809 ja 073840.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppi	Litium-ioni
pehmeä käynnistys	kyllä
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	2,6 kg
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Ylikuormitussuoja	kyllä

Valmistajamerkintä	M18FSAGF125XB-OX
Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi HB 18 V
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
akun jännite	18 V
Takaiskupysäytys	kyllä
Varokytin	ei
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	4,86 m/s ²
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone