



Akkupeltileikkuri, Tyyppi: M18BMS20-0



Tilaustiedot

Tilausnumero	078104 M18BMS20-0
GTIN	4002395006748
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Kompakti akkuura-/peltileikkuri puhtaisiin, vääntymättömiin leikkauksiin teräksessä, kork. 2,0 mm.

- **360° kääntyvä leikkuupää, 12 kiinnityspistettä – ihanteellinen vaikeasti saavutettavissa paikoissa.**
- **Kierroslukuelektronikka.**
- **In-Line-muotoilu parhaaseen hallintaan.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, laatikossa.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073808 – 073840.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Pienimmän kaaren säde	180 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	1,5 m/s ²
Akkutyyppi	Litium-ioni

Paino	2,3 kg
Lastuamisleveys	5 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi HB 18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
maksimaalinen katkaisuteho alumiiniin	3,2 mm
maksimaalinen katkaisuteho teräkseen	2 mm
Tuotetyyppi	Peltisakset