



## Kulmahiomakone Akku, Tyyppi: 4933478437



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

Kompakti M18 FUEL™-akkukulmahiomakone, jossa on **säädettävä kierrosluku**.

- **5 nopeustasoa hyviin tuloksiin ruostumatonta terästä ja alumiinia työstettäessä sekä ruosteen ja maalin poistossa.**
- **RAPIDSTOP™** laikan nopeaan jarrutukseen alla 2 sekunnissa suojaa käyttäjää.
- **Ei-lukittava turvakytkin** suojaa käyttäjää.

Malli, jossa on **varmuuskytkin** käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi.

#### Toimituksen sisältö:

**Ilman akkuja ja latureita.** Sisältää tärinää ehkäisevän kahvan, suojakuvun, pölynsuojaverkon, kiinnityssarjan ja HD-Boxin.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja varusteet löytyvät alkaen numeroista 073809 ja 073840.

### Tekninen kuvaus

Varokytkin	kyllä
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Enimmäiskierrosluku	3500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Paino	2,7 kg
Akkutyyppi	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0

pehmeä käynnistys	kyllä
Valmistajamerkintä	M18FSAGF125XPDB-OX
Enimmäiskatkaisusyvyys	33 mm
Takaiskupysäytys	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	5,01 m/s <sup>2</sup>
akun jännite	18 V
Ylikuormitussuoja	kyllä
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi HB 18 V
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone