



## Akkunauhahiomakone, Tyyppi: M18FBTS75



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokas M18 akkunauhahiomakone, jossa on harjaton POWERSTATE™-moottori materiaalin nopeaan poistoon ja vähäiseen lämmönmuodostukseen.

- **Vastaava vaihtovirtateho 900 W.**
- **Käyntiaika 20 minuuttia yhdellä 5,0 Ah:n akulla.**
- **Ilman työkalua säädettävä nuppi mahdollistaa hiomakoneen optimaalisen käsittelyn kaikissa sovelluksissa.**
- **"Flush to Wall" mahdollistaa nauhahiomakoneen käytön lähes pystysuoralla pinnalla tai ahtaissa nurkissa.**
- **Käyttö mahdollista pölypussin tai ulkoisen imulaitteen kanssa.**

#### Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia, sisältää pölypussin, pahvilaatikossa.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073808 – 073840. Sopivat hiomanauhhat löytyvät numeroista 558014.

### Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi HB 18 V

Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Akkutyyppi	Litium-ioni
Hiomanauhan leveys	75 mm
Hiomapinta	90 × 135 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nauhan nopeus	230 - 410 m/min
akun jännite	18 V
Paino ilman akkua	3,9 kg
Hiomanauhan pituus	457
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet