



Kulmahiomakone GWS, Tyyppi: 14-125



Tilaustiedot

Tilausnumero	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Tehokas 1 400 W -moottori ja pitempi käyttöaika: Maksimaalinen tuottavuus suuremman tehon ja paremman tukevuuden ansiosta.

Erinomainen, ergonominen kahva: Ensiluokkainen ergonomia selvästi kapeamman kahvan ansiosta.

KickBack Control, pehmokäynnistys, käynnistysuoja, ylikuormitussuoja, tärinävaimennus ja kierrosluvun esivalinta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan.

Tekninen kuvaus

Kierroslukuarvo	11500 min ⁻¹
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Eriyisominaisuus	KickBack Control, pehmeä käynnistys
Takaiskypysäytys	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kartonki
Nimellisjännite	230 V
Laikan enimmäis-Ø	125 mm

Valmistajamerkintä	GWS 14-125
Kiinnityskierre	M14
Verkköjännite	230 V
Paino	2,3 kg
Verkkotaajuus	50 Hz
pehmeä käynnistys	kyllä
Tehonkulutus	1400 W
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone