



Kulmahiomakone GWS, Tyyppi: 17125SINOX



Tilaustiedot

Tilausnumero	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

1 700 W:n moottori kierroslukuelektroniikalla, soveltuu erinomaisesti esimerkiksi

ruostumattoman teräksen työstöön.

Erinomainen, ergonominen kahva: Ensiluokkainen ergonomia selvästi kapeamman kahvan ansiosta.

Korkea käyttäjäsuoja ja hallinta: KickBack Control, pehmokäynnistys, käynnistyssuoja, ylikuormitussuoja, tärinävaimennus ja kierrosluvun esivalinta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan.

Tekninen kuvaus

Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Pakkaus	Kartonki
Eriyisominaisuus	KickBack Control, uudelleenkäynnistyssuoja
Tehonkulutus	1700 W
Verkköjännite	230 V
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Kiinnityskierre	M14

uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
pehmeä käynnistys	kyllä
Valmistajamerkintä	GWS 17-125 S INOX
Nimellisjännite	230 V
Paino	2,4 kg
Verkkotaajuus	50 Hz
Takaiskupysäytys	kyllä
Kierroslukualue	1900 - 7800 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone