



Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: M12FPD2-6



Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 070110 M12FPD2-6 |
| GTIN | 4058546029784 |
| Tuoteluokka | 03L |

Kuvaus

Malli:

- Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
- REDLINK PLUS™ -elektronikka – ylikuormitusuoja ja tehonhallinta.

FUEL™ pienikokoinen akkukäyttöinen iskuruuvain, pituus vain 152 mm. 13-portainen elektroninen vääntömomentin säätö, porausportaan säätö ja iskuporausvaihe.

Etu:

Kompakti, akku toimii jalustana.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 litiumioniakkua, laturin, kuljetuslaukun (HD-Box) ja vyöpidikkeen.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814 – 073816, 073827 ja 073840.

Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------------------------------------|
| Moottorin rakenne | FUEL™ |
| sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V |
| kierukkaporan enimmäis-Ø, puu | 35 mm |
| Tyypillinen käyttö | Strong |
| Akkukapasiteetti | 6 Ah |
| Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa | <2,5 m/s ² |
| Suurin kiristysmomentti | 45 Nm |
| kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni | 13 mm |
| Paino | 1,5 kg |
| Valmistajamerkintä | M12FPD-602X |
| Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs | 13 mm |
| akun jännite | 12 V |
| enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 1550 min ⁻¹ |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen |
| Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) |
| Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 - 13 mm |
| enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 - 450 min ⁻¹ |
| Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla | 15,7 m/s ² |
| Akkutyyppi | Litiumioni |
| soveltuu materiaalille | puu |
| soveltuu materiaalille | teräs |
| soveltuu materiaalille | puu |
| soveltuu materiaalille | puu |

| | |
|------------------------|-----------------|
| soveltuu materiaalille | teräs |
| Tuotetyyppi | Iskuporaruuvain |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------------|
| Li-ioni-järjestelmä M12B6 Akkutyyppi MB12 | 073829 MB12 |
| Akun latauslaite Tyypit M1218FC | 073840 M1218FC |
| Akun latauslaite Tyypit M1218C | 073840 M1218C |