



Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: M12FID2-2



Tilaustiedot

Tilausnumero	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Kestävä, tehokas FUEL™-akkuiskuruuvinväännin harjattomalla POWERSTATE™ EC -moottorilla.
- Pitkä moottorin käyttöikä ja suuri energiatehokkuus.
- Tukeva metallinen vaihteistokotelo ja ergonominen kahva, jossa on pehmustettu pinta.
- Akun lataustilan näyttö.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus.
- REDLINK PLUS™ elektroniikka – ainutlaatuista tehonhallintaa.
- DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä.

Pienikokoinen iskuruuvain (pituus 127 mm), 1/4 tuuman HEX-kärki-istukka.

Etu:

Huippumalli FUEL™.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2×litiumioniakku, laturi, HD-Box.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M14
akun jännite	12 V
Työkalunpitimen mitta	1/4 tuuma
Iskutiheys 2 porras	0 - 2900 min ⁻¹
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litiumioni
soveltuu materiaalille	teräs
Valmistajamerkintä	M12 FID2-202X
Akkukapasiteetti	2 Ah
Työkalunpitimen väänninprofiili	HEX (E 6,3)
Tyypillinen käyttö	Strong
Paino	0,9 kg
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
suurin vääntömomentti 1 porras	170 Nm
Iskutiheys 3 porras	0 - 3600 min ⁻¹
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	1,5 m/s ²
Iskutiheys 1 Porras	0 - 1700 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Iskuruuvain

Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB12	073814 MB12
Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppi MB12	073815 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C