



Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua ja laturia, Tyyppi: M12FDD2-2



Tilaustiedot

Tilausnumero	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkuporaruuvinväännin

Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. Kestävä **metallinen vaihteistokotelo**, pitkä käyttöikä.

FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.

Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.

- **Harjaton POWERSTATE™-moottorissa enemmän tehoa pienemmässä koossa (168 mm pitkä).**
- **REDLINK PLUS™ -elektroniikka älykästä suorituskyvyn hallintaa ja ylikuormasuojaa varten.**
- **16-portainen elektroninen momentin ja porausportaan säätö.**

Etu:

REDLINK PLUS™ -elektroniikka.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numerosta 073815 ja numerosta 073840.

Tekninen kuvaus

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti kova	37 Nm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
Paino	1,2 kg
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1700 min ⁻¹
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Tyypillinen käyttö	Strong
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	puu
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	12V, 2-vaihteinen
USP2	Harjaton moottori, pikakiinnityssistukan kiinnitysalue 1,5–13, ilman akkua ja laturia

Tarvikkeet

Kulmaporauslaite Tyyppi WB1	073920 WB1
Kulmaporauslaite Tyyppi OSD2	073920 OSD2
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppe MB12	073814 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC