



Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: M12FDD2-4



Tilaustiedot

Tilausnumero	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on **yksittäisten kennojen valvonta** ja **kapasiteettinäyttö**. Kestävä **metallinen vaihteistokotelo**, pitkä käyttöikä. **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka**, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.

- **Harjaton POWERSTATE™-moottori – enemmän tehoa pienessä koossa (pituus 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™ -elektroniikka takaa älykkään tehonhallinnan ja ylikuormitussuojan.**
- **16-portainen elektroninen vääntömomentin säätö ja porausporras.**

Etu:

REDLINK PLUS™ -elektroniikka.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 12 V / 4,0 Ah litiumioniakku, laturi, vyöklipsi, HD-Box.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numerosta 073814; 073815, 073829 ja 073840.

Tekninen kuvaus

Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Tyypillinen käyttö	Strong
Akkukapasiteetti	4 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Valmistajamerkintä	M12FDD-402X
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
akun jännite	12 V
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
Akkutyyppe	Litium-ioni
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
Paino	1,4 kg
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti kova	44 Nm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1700 min ⁻¹
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Tuotetyyppe	Poraruuvinväännin

Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppe MB12	073815 MB12
Kulmaporauslaite Tyyppe WB1	073920 WB1
Akun latauslaite Tyyppe M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite Tyyppe M1218FC	073840 M1218FC
Kulmaporauslaite Tyyppe OSD2	073920 OSD2

