



Pistemerkkauslaite FlyMarker® mini 65/30 akkukäyttöinen, Akkukapasiteetti: 2X5,2Ah



Tilaustiedot

Tilausnumero	085754 2X5,2
GTIN	
Tuoteluokka	04F

Kuvaus

Malli:

Erilaisista materiaaleista (teräs / ruostumaton teräs / alumiini / kupari / messinki / muovit / työkaluteräs / karkaistut teräkset 62 HRC asti jne.) valmistettujen yksittäisten ja sarjavalvisteisten osien kestävään merkitsemiseen.

- **Tehokas sähkömagneettinen merkintäkärki.**
- **Yksinkertainen, intuitiivinen ohjelmisto, jossa on salasanasuojaus ja uusittu parametrinäyttö, jonka ansiosta jokainen ohjelmarivi on nopeasti nähtävissä.**
- **Suuri 4,3 tuuman värinäyttö.**
- **Uusin prosessoritekniikka takaa sujuvan navigoinnin valikoissa ja erittäin lyhyen käynnistymisajan.**
- **Merkintäkentän 1:1 esikatselu näytössä.**
- **Runko on valmistettu murtolujasta ja lasikuituvahvisteisesta muovista.**
- **Liitännät: USB-A, USB-B ja Ethernet.**
- **Kirjasin: Pistematriisi 5×7 tai 9×13, kirjasinkorkeus 1,0–10,0 mm ja suurempi.**
- **Korkealaatuiset, kaksoisohjatut lineaarijohteet takaavat tarkan merkinnän.**
- **Säteittäinen, aksiaalinen tai kaareva pyöreiden kappaleiden merkintä.**

Erittäin kätevä, 100-prosenttisesti siirrettävä **akkumerkintäjärjestelmä**, jossa on kosketuskäyttöliittymä ja suuri 4,3 tuuman värinäyttö.

- **Sis. HPGL-toiminnon (yksilöllisten logojen ja tarkastusmerkkien, CE-merkinnän tms. merkintään)**
- **Sis. Komfort-toiminnon (esim. vuoromerkintä, esiasetus, useammat merkinnät jne.)**
- **Sisäinen muisti satojen merkintätiedostojen, fonttien ja logojen tallenukseen.**
- **15 kielivaihtoehtoa.**

Merkintäkenttä: 65 × 30 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää työkalut, kovametallimerkintäneula 90°. Asetuskulma, luistamaton alusta, asetustulkki ja kantolaukku, **2 × 18 V:n litiumioniakut**, laturi.

Huomautus:

Kirjasin yli 10,0 mm suurelle kirjasinkorkeudelle saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti	5,2 Ah
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Liitântä	USB-liitântä.
Kirjasinkorkeus	1 - 10 mm
Akkutyyppi	Litium-ioni
Nimellisjännite	18 V
merkinnän enimmäisleveys	65 mm
merkinnän enimmäiskorkeus	30 mm
Tuotetyyppi	Pistemerkkauslaite

Tarvikkeet

Merkintäkärki malliin FlyMarker® Merkintäneulan kärjen kulma 90 astetta	085790 90
Vara-akku laitteeseen FlyMarker® mini 18V	085764
Latauslaite akuille 18 V	085768