



Pistemerkkauslaite FlyMarker® mini 120/45 akkukäyttöinen, Akkukapasiteetti: 2X4



Tilastiedot

Tilausnumero

085753 2X4

GTIN

Tuoteluokka

04F

Kuvaus

Malli:

Erilaisista materiaaleista (teräs / ruostumaton teräs / alumiini / kupari / messinki / muovit / työkaluteräs / karkaistut teräkset 62 HRC asti jne.) valmistettujen yksittäisten ja sarjavalvisteisten osien kestävään merkitsemiseen.

- Tehokas sähkömagneettinen merkintäkärki.
- Helposti ja intuitiivisesti käytettävä ohjelmistoa, jossa on salasanasuoja ja uudelleen muotoiltu parametrinäyttö jokaisen ohjelmarivin nopeaan tarkasteluun
- Iso 4,3 tuuman värinäyttö
- Uusin prosessoritekniikka sujuvaan valikkonavigointiin ja erittäin lyhyt käynnistysaika (buuttausaika).
- Merkintäkentän 1:1-esikatselu näytössä.
- Kotelo kestävää ja lasikuidulla vahvistettua muovia.
- Liitännät: USB-A, USB-B ja Ethernet.
- Kirjasin: Pistematriisi 5×7 tai 9×13, kirjasinkorkeus 1,0–10,0 mm ja suurempi.
- Kirjasin yli 10,0 mm suurelle kirjasinkorkeudelle saatavilla tilauksesta.
- Korkealaatuiset, kaksoisohjatut lineaarijohteet takaavat tarkan merkinnän.
- Säteittäinen, aksiaalinen tai kaareva pyöreiden kappaleiden merkintä.

Erittäin kätevä, 100 % mobiili **akkutoiminen, käsikäyttöinen merkintäjärjestelmä**, jossa on integroitu kosketuskäyttöliittymä ja iso 4,3 tuuman värinäyttö.

Toimituksen sisältö:

Mukana työkalut, täyskovametallinen merkintäneula 90°. Asetuskulma ja liukumaton alusta, säätötulkki ja kantolaukku, **2 x 18 V:n litiumioniakut**, laturi.

Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	18 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppe	Litium-ioni
Akkukapasiteetti	4 Ah
Kirjasinkorkeus	1 - 10 mm
Liitäntä	USB-liitäntä.
merkinnän enimmäisleveys	120 mm
merkinnän enimmäiskorkeus	45 mm
Tuotetyyppi	Pistemerkkuslaite