



Akkukäsi-imuri, Tyyppi: M18CV-0



Tilaustiedot

Tilausnumero	070233 M18CV-0
GTIN	4002395289998
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Tehokas 18 V:n käsi-imuri puulle, metallille ja karkealle lialle.

- **HEPA-suodatin suodattaa 99,97 % kaikista pölyhiukkasista.**
- **Tarkastuslasi keräyssäiliössä olevan likämäärän helppoon tarkastukseen.**
- **Lukittava kytkin jatkuvaan käyttöön.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.

Mukana joustava imuletku, 2 pidennysputkea, rakosuutin, karkean lian suutin.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073808 – 073840.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Tilavuusvirta	1019 l/min
Paino ilman akkua	1,6 kg
Imuletkun pituus	1,2 m
Akkutyyppi	Litium-ioni
akun jännite	18 V
Säiliöiden tilavuus	2,5 l

Valmistajamerkintä	M18CV-0
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi HB 18 V
Tuotetyyppi	Imu