



## Iskuporakone, Tyyppi: GSB212RCTK



### Tilaustiedot

Tilausnumero	075720 GSB212RCTK
GTIN	3165140505642
Tuoteluokka	03B

### Kuvaus

#### Malli:

**Iskuporakone, erittäin tehokas moottori** ja suuri vääntömomentti raskaisiin tehtäviin (poraus, työ käyttämällä putkiporakruunuja ja reikäsahoja) sekä ruuvaukseen ja sekoittamiseen.

- **Uusi turvakahva innovatiivisella kiinnityksellä ja Softgrip-tekniikalla tukevan otteen saamiseksi koneesta.**
- **Kestävä metallinen koneistokotelo, pitkä käyttöikä.**
- **Mekaaninen ylikuormakytkentä Antirotation takaa hyvän työturvallisuuden myös kovimmissa käyttökohteissa.**
- **Yksihylsyinen pikakiinnitysporaistukka, Auto-Lock nopeaan työkalunvaihtoon yhdellä kädellä.**
- **Käännettävä harjalevy yhtä voimakkaaseen työhön myötä- ja vastapäivään.**
- **Karankaulan Ø 43 mm (eurooppalainen standardi) – voidaan käyttää porausjalustalla.**
- **2-vaihteinen koneisto.**
- **Torque-Control suurta tarkkuutta vaativaan työskentelyyn: Vääntömomentin esivalinta ruuvien yhdenmukaiseen kiinnittämiseen.**
- **Constant-Electronic miellyttävään työskentelyyn: Säilyttää kierrosluvun vakiona myös kuormitettuna.**

#### Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkahva, syvyysvaste 210 mm, pikakiinnitysistukka 13 mm, kuljetuslaukku.

### Tekninen kuvaus

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	14,6 m/s <sup>2</sup>
Tehonkulutus	1300 W
Paino	2,9 kg
Valmistajamerkintä	GSB 21-2 RCT
Suurin iskutiheys	15300 min <sup>-1</sup>
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	900 min <sup>-1</sup>
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Suurin kiristysmomentti	43 Nm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Poraistukkakiinnitys	1/2 tuumaa – 20 UNF
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	22 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	3000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Iskuporakone