

Garant**Jyrsin, TiAlN, Ø×Pituus js14 DC: 5X100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	190750 5X100
GTIN	4045197098740
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:****Erikoisterämitoitus alumiinille ja muoville.**

Vain yksi terä otsapuolelta ja kehältä leikkaava.

Kavennettu varsi.

Koko 5×100 käytettäväksi erityisesti vesiurajyrtsimenä.

Käyttö:

Urien jyrsintään alumiinista tai muovista valmistettuihin oviin ja ikkunoihin korkeakierroksisilla erikoisjyrsimillä (esim. Elu tai Haffner).

Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,13 mm
Terän Ø D _c	5 mm
HammaslukuZ	1
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terän pituus L _c	40 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	Lieriövarsi, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js14
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta

Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 5
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	120 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	100 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	78 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	90 m/min	N
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		