

Garant

Jyrsin, TiAlN, Ø×Pituus js14 DC: 8X80mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	190750 8X80
GTIN	4045197098757
Tuoteluokka	11W

Kuvaus

Malli:

Erikoisterämitoitus alumiinille ja muoville.

Vain yksi terä otsapuolelta ja kehältä leikkaava.

Kavennettu varsi.

Koko 5×100 käytettäväksi erityisesti vesiurajyrsimenä.

Käyttö:

Urien jyrsintään alumiinista tai muovista valmistettuihin oviin ja ikkunoihin korkeakierroksilla erikoisjyrsimillä (esim. Elu tai Haffner).

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	54 mm
HammaslukuZ	1
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,23 mm
Terän Ø D _c	8 mm
varren Ø D _s	8 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Terän pituus L _c	14 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	Lieriövarsi, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js14
Nousukulma	30 astetta

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 5
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	120 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	100 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	78 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	90 m/min	N
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		