

Runkotyyppi S610-M18-U, Syvyys 1100 mm, Korkeus: 2500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991322 2500
GTIN	4058255104277
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Kehysprofiilit kehärakenteen jäykisteillä. Massiiviset jalustalevyt siirtävät kuormituksen lattiaan. Toimitus sisältää 4 lattia-ankkuria ja 2 aluslaattaa 2 mm kehystä kohti.

Kuvaus:**Asennusmitat:****Hyllyn kokonaispituus:**

Runkotyypille S610-M18-U: nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm.

Sopii:

Kuormalavahyllyt alk. valmistusvuodesta 08/2018.

Pintakäsittely:

Kuten RAL 5017, huomiosininen, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Tarvittava hyllymoduulin kantavuus määrittää runkotyyppin. Katso kantavuustaulukko.

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Valmistusvuoteen 05/2022 saakka rakennetuissa hyllyissä palkkeja saa käyttää vain vaihtoon vaurioituneiden tilalle. Jos hyllystöä muutetaan, esim. asennetaan ylimääräisiä palkkitasoja, on suoritettava uudelleenlaskenta standardin DIN EN 15512:2020 mukaisesti.

Tekninen kuvaus

Korkeus	2500 mm
Kehysprofiilin tyyppi	S610-M18-U
Käyttöalue	Kuormalavahylly
Syvyys	1100 mm
Tuotenimen määrite	Syvyys 1100 mm
Tuotetyyppi	Tukirunko