

Runkotyyppi S625-A18, Syvyys 1100 mm, Korkeus: 4000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991323 4000
GTIN	4004514287496
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Kehysprofiilit kehärakenteen jäykisteillä. Massiiviset jalustalevyt siirtävät kuormituksen lattiaan. Toimitus sisältää 4 lattia-ankkuria ja 2 aluslaattaa 2 mm kehystä kohti.

Kuvaus:**Asennusmitat:****Hyllyn kokonaispituus:**

Runkotyypille S625-A18 nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm.

Sopii:

Kuormalavahyllyt alk. valmistusvuodesta 08/2018.

Pintakäsittely:

Kuten RAL 5017, huomiosininen, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Tarvittava hyllymoduulin kantavuus määrittää runkotyyppin. Katso kantavuustaulukko.

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Valmistusvuoteen 05/2022 saakka rakennetuissa hyllyissä palkkeja saa käyttää vain vaihtoon vaurioituneiden tilalle. Jos hyllystöä muutetaan, esim. asennetaan ylimääräisiä palkkitasoja, on suoritettava uudelleenlaskenta standardin DIN EN 15512:2020 mukaisesti.

Tekninen kuvaus

Kehysprofiilin tyyppi	S625-A18
Korkeus	4000 mm
Käyttöalue	Kuormalavahylly
Syvyys	1100 mm
Tuotenimen määrite	Syvyys 1100 mm
Tuotetyyppi	Tukirunko