

## Runkotyyppi S625-A18, Syvyys 1100 mm, Korkeus: 2500mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	991323 2500
GTIN	4058255068920
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

**Malli:**

Kehysprofiilit kehärakenteen jäykisteillä. Massiiviset jalustalevyt siirtävät kuormituksen lattiaan. Toimitus sisältää 4 lattia-ankkuria ja 2 aluslaattaa 2 mm kehystä kohti.

**Kuvaus:****Asennusmitat:****Hyllyn kokonaispituus:**

Runkotyypille S625-A18 nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm.

**Sopii:**

Kuormalavahyllyt alk. valmistusvuodesta 08/2018.

**Pintakäsittely:**

Kuten RAL 5017, huomiosininen, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Tarvittava hyllymoduulin kantavuus määrittää runkotyyppin. Katso kantavuustaulukko.

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Valmistusvuoteen 05/2022 saakka rakennetuissa hyllyissä palkkeja saa käyttää vain vaihtoon vaurioituneiden tilalle. Jos hyllystöä muutetaan, esim. asennetaan ylimääräisiä palkkitasoja, on suoritettava uudelleenlaskenta standardin DIN EN 15512:2020 mukaisesti.

### Tekninen kuvaus

Korkeus	2500 mm
Kehysprofiilin tyyppi	S625-A18
Syvyys	1100 mm
Käyttöalue	Kuormalavahylly
Tuotenimen määrite	Syvyys 1100 mm
Tuotetyyppi	Tukirunko