


**Garant****GARANT Diabolo TKM-täyssädejrysin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 1,5/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207342 1,5/6
GTIN	4045197599681
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:****GARANT Diabolo:**

Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstöön.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,005 mm.****Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	1,5 mm
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen teräksessä < 65 HRC	0,005 mm
Syöttö f <sub>z</sub> kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC	0,005 mm
HammaslukuZ	2
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kokonaispituus L	54 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	3 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	0,75 mm
Sarja	Diabolo
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	H
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,2×D särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 50 HRC	soveltuu	190 m/min	H
Teräs < 55 HRC	soveltuu	170 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	150 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	110 m/min	H
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------