

8-kertainen pistorasialista ylijännitesuojalla, Pistorasioiden lukumäärä: 8



Tilastiedot

Tilausnumero	081154 8
GTIN	4007123677115
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Premium-Protect-Line 60 000 A:n ylijännitesuojattu pistorasialista, 8-kertainen, 3 m, H05VV-F 3G1,5. Suojaa laitteita virtaverkon häiriöiltä, kuten ylijännitteeltä, epäsuorilta salamaniskuilta tai virtakohinalta, vuotovirran maksimaalisella summalla 60 000 ampeeriin asti.

- **Korkealaatuinen suoja radiotaajuushäiriöiltä integroidulla suodattimella.**
- **Toiminnan tarkastusvalo ylijännitesuojalle.**
- **Erittäin stabiili, eloksoitu alumiinikotelo.**
- **Älykäs, vaihdettava moduulirakenne.**
- **Valaistu, kaksinapaisesti kytkettävä/katkaistava turvakytkin.**
- **Automaattisulake 16 A.**
- **Pistorasiat, joissa on parannettu kosketussuoja.**
- **Häiriönpoistosuodatin EMI/RFI.**

Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	230 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Virtakytkin	kyllä
ylijännitesuoja taattu enint.	16 A
230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä	8
Verkkotaajuus	50 Hz
Pistorasioiden lukumäärä	8
Kaapelin rakenne	3G1,5

Kaapeliluokka	H05VV-F
Kaapelin pituus	3 m
Tuotetyyppi	Pistorasialista