



Akkukäyttöinen LED-taskulamppu, Tyyppi: 170



Tilaustiedot

Tilausnumero	081364 170
GTIN	4062406942595
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. **Boost-toiminnolla** varustettu **2-portainen kytkentä** tuottaa **erinomaisen valotehon** kaikkiin käyttötarkoituksiin. Yhdellä kädellä tehtävä tarkennus mahdollistaa valokeilan nopean ja helpon säädön.

- **Latauksen ja purkautumisen seuranta kytkimen värillisellä LED-valolla.**
- **Pitkä käyttöaika, tasainen valoteho.**
- **USB-C-latausliitäntä.**
- **Vierimisenesto.**
- **Tarkennettavalla valaisinpäällä.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin ja akun. Rannelenkki.

Huomautus:

Sopivat vara-akut löytyvät numerolla 081365

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kokonaispituus	164 - 176 mm
Akkukapasiteetti	2,9 Ah
CRI-arvo	>80

Valovirta	500 lm
Valaisuaika	2 h
Paino	160 g
Valaisuaika porras 2	4,5 h
Akkutyyppe	Litiumioni
Pään Ø	32 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Vaihdettava akku	kyllä
Valaisuaika boost	30 s
Taskulampputoiminto	Tarkennus
akun jännite	3,7 V
Valovirran tehostin	900 lm
Lamppu	LED-valo
IP-suojausluokka	IP 54
Valovirta, porras 2	200 lm
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Vara-akku 18650	081365 18650
-----------------	--------------