



## Akkukäyttöinen LED-taskulamppu, Tyyppi: 130



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081362 130
GTIN	4062406942571
Tuoteluokka	02A

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. **Boost-toiminnolla** varustettu **2-portainen kytkentä** tuottaa **erinomaisen valotehon** kaikkiin käyttötarkoituksiin. Yhdellä kädellä tehtävä tarkennus mahdollistaa valokeilan nopean ja helpon säädön.

- **Latauksen ja purkautumisen seuranta kytkimen värillisellä LED-valolla.**
- **Pitkä käyttöaika, tasainen valoteho.**
- **USB-C-latausliitäntä.**
- **Vierimisenesto.**
- **Tarkennettavalla valaisinpäällä.**

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin ja akun. Rannelenkki.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut löytyvät numerolla 081365

### Tekninen kuvaus

Valaisuaika	1 h
IP-suojausluokka	IP 54
Kokonaispituus	118 - 130 mm
Valovirta	300 lm

Paino	70 g
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkukapasiteetti	0,9 Ah
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valovirta, porras 2	100 lm
Vaihdettava akku	kyllä
akun jännite	3,7 V
Taskulampputoiminto	Tarkennus
Akkutyyppe	Litiumioni
Pään Ø	26 mm
Valovirran tehostin	450 lm
Valaisuaika porras 2	2,5 h
Lamppu	LED-valo
CRI-arvo	>80
Valaisuaika boost	30 s
Tuotetyyppi	Taskulamppu

## Tarvikkeet

Vara-akku 14500	081365 14500
-----------------	--------------