



Akkukäyttöinen LED-kynälamppu, Tyyppi: 120



Tilaustiedot

Tilausnumero	081360 120
GTIN	4062406942557
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. **Boost-toiminnolla** varustettu **2-portainen kytkentä** tuottaa **erinomaisen valotehon** kaikkiin käyttötarkoituksiin. Yhdellä kädellä tehtävä tarkennus mahdollistaa valokeilan nopean ja helpon säädön.

- **Latauksen ja purkautumisen seuranta** kytkimen värillisellä LED-valolla.
- **Pitkä käyttöaika, tasainen valoteho.**
- **USB-C-latausliitäntä.**
- **Vierimisenesto.**
- **Tarkennettavalla valaisinpäällä.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin ja akun. Rannelenkki.

Huomautus:

Sopivat vara-akut löytyvät numerolla 081365

Tekninen kuvaus

Akkutyyppi	Litiumioni
Valovirran tehostin	130 lm
Valaisuaika boost	30 s
Vaihdettava akku	kyllä
Pään Ø	18 mm

Valaisuaika	1 h
Akkukapasiteetti	0,32 Ah
IP-suojausluokka	IP 54
Valaisuaika porras 2	3 h
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Lamppu	LED-valo
Paino	29,5 g
Kokonaispituus	112 - 120 mm
akun jännite	3,7 V
Valovirta	80 lm
Taskulampputoiminto	Tarkennus
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valovirta, porras 2	30 lm
CRI-arvo	>80
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Vara-akku 10440	081365 10440
-----------------	--------------