



Akkukäyttöinen LED-taskulamppu, Tyyppi: 150



Tilaustiedot

Tilausnumero	081363 150
GTIN	4062406942588
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. **Boost-toiminnolla** varustettu **2-portainen kytkentä** tuottaa **erinomaisen valotehon** kaikkiin käyttötarkoituksiin. Yhdellä kädellä tehtävä tarkennus mahdollistaa valokeilan nopean ja helpon säädön.

- **Latauksen ja purkautumisen seuranta kytkimen värillisellä LED-valolla.**
- **Pitkä käyttöaika, tasainen valoteho.**
- **USB-C-latausliitäntä.**
- **Vierimisenesto.**
- **Tarkennettavalla valaisinpäällä.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin ja akun. Rannelenkki.

Huomautus:

Sopivat vara-akut löytyvät numerolla 081365

Tekninen kuvaus

Valovirta, porras 2	140 lm
IP-suojausluokka	IP 54
Pään Ø	28 mm
Kokonaispituus	144 - 154 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Akkukapasiteetti	1,6 Ah
Vaihdettava akku	kyllä
Akkutyyppi	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valovirta	400 lm
Taskulampputoiminto	Tarkennus
Valaisuaika porras 2	5 h
akun jännite	3,7 V
CRI-arvo	>80
Valaisuaika	1,5 h
Lamppu	LED-valo
Valaisuaika boost	30 s
Paino	95 g
Valovirran tehostin	700 lm
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Vara-akku 16650	081365 16650
-----------------	--------------