



## Akkukäyttöinen LED-kynälamppu, Tyyppi: 160



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081361 160
GTIN	4062406942564
Tuoteluokka	02A

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin kestävä LED-taskulamppu, eloksoitua alumiinia. **Boost-toiminnolla** varustettu **2-portainen kytkentä** tuottaa **erinomaisen valotehon** kaikkiin käyttötarkoituksiin. Yhdellä kädellä tehtävä tarkennus mahdollistaa valokeilan nopean ja helpon säädön.

- **Latauksen ja purkautumisen seuranta kytkimen värillisellä LED-valolla.**
- **Pitkä käyttöaika, tasainen valoteho.**
- **USB-C-latausliitäntä.**
- **Vierimisenesto.**
- **Tarkennettavalla valaisinpäällä.**

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin ja akun. Käytännöllinen taskuklipsi.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut löytyvät numerolla 081365

### Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valovirta, porras 2	50 lm
Valovirran tehostin	250 lm
Valaisuaika	1 h
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1

Kokonaispituus	154 - 161 mm
Akkutyyppe	Litiumioni
Pään Ø	18 mm
akun jännite	3,7 V
Paino	41 g
Valovirta	150 lm
Akkukapasiteetti	0,6 Ah
Lamppu	LED-valo
IP-suojaluokka	IP 54
Valaisuaika porras 2	3 h
Taskulampputoiminto	Tarkennus
Vaihdettava akku	kyllä
CRI-arvo	>80
Valaisuaika boost	30 s
Tuotetyyppe	Taskulamppu

## Tarvikkeet

Vara-akku 10840	081365 10840
-----------------	--------------