

# AEG

## Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: BS18C3BL4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Tuoteluokka	07A

### Kuvaus

#### Malli:

#### AEG – akkukäyttöinen ruuvinväännin

- Vankka ja kätevä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto.
- FIXTEC-pikakiinnitysporaistukka ja karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite parantaa käyttömukavuutta.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Metalliporaistukka, 13 mm.
- 24-portainen vääntömomentin säätö.
- Erittäin kätevä ja kevyt.
- Metallinen vaihteistokotelo

#### Kuvaus mainosteksti:

- Vankka ja kätevä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto.
- FIXTEC-pikakiinnitysporaistukka ja karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite parantaa käyttömukavuutta.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 18 V / 4,0 Ah PRO SHD -litiumioniakku, laturi, vyöpidike, kuljetuslaukku.

#### Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073820, 073846 ja 073848.  
Sopivia latureita ja aloitussarjoja on saatavilla numeroilla 073841 ja 073844.

## Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Paino	5,88 kg
Moottorin rakenne	Brushless
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	65 mm
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
enimmäisvääntömomentti kova	110 Nm
Akkutyyppe	Litiumioni
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 500 min <sup>-1</sup>
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	BS18C3BL-402C
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Akkukapasiteetti	4 Ah
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18V
USP2	FIXTEC-pikakiinnitysstukka, softgrip-pinnat