

Mitutoyo

Vipumittakello, pieni malli, Mittausalue suuntaa kohti / Kotelon Ø: 0,25/29mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	436265 0,25/29
GTIN	4946368850498
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromausta suojaa korroosiolta. Vipumittalaitteet, joissa **pitkä mittauskärki. Lukematarkkuus 1/100.**

Runko ilman kiinnitysprismoja. Vaihtovipu mittaus suunnan vaihtamista varten. Kiinnitysvarsi kiinnitetty ruuvein.

Mitutoyo – jalokivilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Ei ole arka magneettikentille.

Etu:

- **Suunnanvaihtokytkin helpottaa mittaus suunnan vaihtamista.**
- **Jalokivilaakeroitujen tarkkuushammaspyörät takaavat sujuvan ja tarkan mittauksen.**

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiiniukuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Huomautus:

Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,01 – poikkeama 10 µm, kokonaispoikkeama 14 µm, hystereesi 4 µm.

Tekninen kuvaus

Hystereesi f_u	4 µm
Mittauskuulan Ø	2 mm
Kokonaispoikkeama f_{ges}	14 µm
Lukema	0,01 mm
Mittausalue suuntaa kohden	0,25 mm
Anturivarren pituus	33,3 mm
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Sarja	513
Mittausvoima	0,3 N
Kallistusalue	2×95 astetta
Kotelon Ø	29 mm
Poikkeama f_e	10 µm
Standardi	DIN 2270
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

Palvelut

KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023330 ANALOG
DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023340 ANALOG

Tarvikkeet

Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm	359680 120
Keskityspidin Tyyppi	436512
Nelikulmapidin pienkärjille	436510