

**Garant**
**TKM-pora-kalvin, pyramidikärki DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 7,99mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	122797 7,99
GTIN	4062406989248
Tuoteluokka	11P

## Kuvaus

### Malli:

Toleranssireikien valmistukseen teräksessä tai lyhyitä lastuja tuottavissa materiaaleissa.

**Luotettava täystyöstö** ilman erityistä keskiöintiä ja ilman jälkikäteen tehtävää kalvintaa.

Huomattavasti parempi itsekeskiöinti **lisäpyramidikärjellä** tuotetun reiän optimaalista pyöreyttä ja toleranssimitan pitävyyttä varten. Kaksi porausreunaa ja neljä kalvinterä tuottavat reiän hyvälaatuisen seinän.

### Toleranssitiedot:

**H7:** poraustoleranssi H7:n mukaan.

+/- **0,003 mm:** nimellis-Ø D<sub>c</sub> valmistus-/leikkaustoleranssi.

### Huomautus:

Lastu-urien pituus L<sub>c</sub> = L<sub>2</sub> + 1,5 × D<sub>c</sub>.

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Muoto **HB:** tilaa numerolla **122797 + 129100HB**.

Muoto **HE:** tilaa numerolla **122797 + 129100HE**.

## Tekninen kuvaus

Standardi	Tehdasnormi
suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	41 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Toleranssi	±0,003
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/kierr,
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	7,99 mm
Terien lkm Z	2

Kokonaispituus L	91 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	53 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Malli	5×D
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
ilma	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
Varrenhionta Tyyppi HE	129100 HE