

Garant**GARANT Diabolo TKM-täyssädejräsin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207342 2,5
GTIN	4045197599735
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****GARANT Diabolo:**

Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstöön.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,005 mm.****Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	2
Terän Ø D _c	2,5 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 65 HRC	0,019 mm
Syöttö f _z kopiojyräntään teräksessä < 65 HRC	0,019 mm
varren Ø D _s	3 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Terän pituus L _c	5 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	1,25 mm
Sarja	Diabolo
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	H
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,2×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 50 HRC	soveltuu	190 m/min	H
Teräs < 55 HRC	soveltuu	170 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	150 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	110 m/min	H
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		