

**Garant****TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122680 2,5
GTIN	4067263000815
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus****Malli:**

Eryteisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Tilaa muoto **HB: nrolla 122681**.

Tilaa muoto **HE: nrolla 122680** ja **129100HE**.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	55 mm
Nimellis-Ø $D_c$	2,5 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus $L_c$	22 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
varren Ø $D_s$	4 mm
Standardi	DIN 6537
Syöttö f titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm/kierr,
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	18,25 mm
Pinnoitus	TiAlSiN

Lastuava aine	TKM
Malli	4xD
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		