

Garant
TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 2,7mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	122680 2,7
GTIN	4067263000839
Tuoteluokka	11E

Kuvaus
Malli:

Eryteisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Tilaa muoto **HB: nrolla 122681**.

Tilaa muoto **HE: nrolla 122680** ja **129100HE**.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L	55 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
varren Ø D _s	4 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	17,95 mm
Lastu-urien pituus L _c	22 mm
Nimellis-Ø D _c	2,7 mm
Standardi	DIN 6537
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm ²	0,03 mm/kierr,
Pinnoitus	TiAlSiN

Lastuava aine	TKM
Malli	4xD
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		