


Garant
TKM-jyrsin DIN 6535 HA, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 6mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 202480 6 |
| GTIN | 4045197117113 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus
Malli:
Erittäin terävät lastuamissärmät.

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------------------|
| Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus | 21 mm |
| Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,03 mm |
| Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,025 mm |
| Hammasluku Z | 4 |
| Terän Ø D_c | 6 mm |
| Kavennuksen Ø D_1 | 5,8 mm |
| varren Ø D_s | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 57 mm |
| Terän pituus L_c | 16 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h6 |
| Nousukulma | 38 astetta |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | DIN 6527 |
| tyyppi | W |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | täysuran työstösyvyys $1 \times D$ |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | $0,5 \times D$ särmäyksessä |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alu | soveltuu | 180 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 105 m/min | N |
| PMMA akryyli | soveltuu | 180 m/min | N |
| PE-HD | soveltuu | 130 m/min | N |
| PA 66 | soveltuu | 150 m/min | N |
| PEEK | soveltuu | 130 m/min | N |
| PF 31 | soveltuu | 110 m/min | N |
| Honeycomb Sandwich | sopii rajoituksin | 180 m/min | N |
| Cu | soveltuu | 140 m/min | N |
| CuZn | soveltuu | 180 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |
| ilma | sopii rajoituksin | | |

Palvelut

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB