

**Garant****TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 6,01-Xmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122680 6,01-X
GTIN	4067263000891
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus****Malli:**

Eryityisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Tilaa muoto **HB: nrolla 122681**.

Tilaa muoto **HE: nrolla 122680** ja **129100HE**. Toimitusaika: 7 työviikkoa

Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus +/- 10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

Minimitilausmäärä: 3 kpl

**Tekninen kuvaus**

suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	41 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
varren Ø $D_s$	8 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 6537
Ø-alue	6,01 - 7 mm
Lastu-urien pituus $L_c$	53 mm

Kokonaispituus L	91 mm
Pinnoitus	TiAlSiN
Lastuava aine	TKM
Malli	4xD
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenkas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		