



Lämpökaaviokamera, Tyyppi: 872S



Tilaustiedot

Tilausnumero	474040 872S
GTIN	4029547024801
Tuoteluokka	47E

Kuvaus

Malli:

Kamera infrapunasäteilyn näkyvään esittämiseen. Erinomainen kuvan laatu ja tarkka lämmöntunnistus pienimpienkin lämpötilaerojen havaitsemiseen. Mahdollistaa laadullisen ja määrällisen lämpötila-analyysin. **Kuuman/kylmän pisteen automaattinen tunnistus.**

Scale Assist: Automaattinen tarkoituksenmukaisen asteikon asettaminen havaittujen arvojen mittaamista varten. **Integroidulla 5 megapikselin digitaalikameralla.** Mittauslaite voidaan yhdistää Bluetoothiin ja **testo Thermography App** -sovelluksen kautta älypuhelimeesi. Intuitiivinen käyttö, moderni kaakelioptiikka.

Käyttö:

Ennaltaehkäisevään kunnossapitoon sekä mekaanisten että elektronisten laitteiden tai tuotantoprosessien valvontaan. Soveltuu erityisesti kunnossapitoon, rakennustyöhön, lämmitys- ja asennusalueille sekä kiinteistönhuoltoon ja talotekniikkaan.

Toimituksen sisältö:

Mukana USB-kaapeli, verkkolaite, litiumioniakku, Profi-ohjelmisto (vapaasti ladattavissa), käyttöönotto-ohjeet, pikaohje, kalibrointiraportti ja laukku.

Tekninen kuvaus

Lämpötila-alue	-30 - 650 °C
Tarkkuus	± 2 °C tai 2 % mittausarvoista
Detektorin koko	640×480 px
minimaalinen kohdistusetäisyys	0,5 m
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Näkökenttä	42×30 astetta
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Kuvantoistotiheys	9 Hz
Terminen herkkyys	0,05 K
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Näytön koko	3,5 tuuma
Tuotetyyppi	Lämpökaaviokamera

Palvelut

KalibrointiInfrapunalämpömittari Tyyppi A	027600 A
---	----------