



Lämpökaaviokamera, Tyyppi: 865S



Tilaustiedot

Tilausnumero	474040 865S
GTIN	4029547024771
Tuoteluokka	47E

Kuvaus

Malli:

Kamera infrapunasäteilyn näkyvään esittämiseen. Erinomainen kuvan laatu ja tarkka lämmöntunnistus pienimpienkin lämpötilaerojen havaitsemiseen. Mahdollistaa laadullisen ja määrällisen lämpötila-analyysin. **Kuumen/kylmän pisteen automaattinen tunnistus.**

Scale Assist: Automaattinen tarkoituksenmukaisen asteikon asettaminen havaittujen arvojen mittaamista varten.

Käyttö:

Ennaltaehkäisevään kunnossapitoon sekä mekaanisten että elektronisten laitteiden tai tuotantoprosessien valvontaan. Soveltuu erityisesti kunnossapitoon, rakennustyöhön, lämmitys- ja asennusalalle sekä kiinteistönhuoltoon ja talotekniikkaan.

Toimituksen sisältö:

Mukana USB-kaapeli, verkkolaite, litiumioniakku, Profi-ohjelmisto (vapaasti ladattavissa), käyttöönotto-ohjeet, pikaohje, kalibroitiraportti ja laukku.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Näkökenttä	31×23 astetta

minimaalinen kohdistusetäisyys	0,5 m
Detektorin koko	320×240 px
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Tarkkuus	± 2 °C tai 2 % mittausarvoista
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Lämpötila-alue	-20 - 280 °C
Kuvantoistotiheys	9 Hz
Terminen herkkyys	0,1 K
Näytön koko	3,5 tuuma
Tuotetyyppi	Lämpökaaviokamera

Palvelut

KalibrointiInfrapunalämpömittari Tyyppi A	027600 A
---	----------