

**Kiilaurajyrsin HSS-Co8, TiAlN, Ø e8 DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191070 12
GTIN	4045197099921
Tuoteluokka	12W

Kuvaus**Malli:**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Edullinen vaihtoehto.

Käyttö:

Kiilaurien (poraurien) jysintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jysintään.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	12 mm
Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä	2
Syöttö f _z uranjysintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,035 mm
varren Ø D _s	12 mm
Terän pituus L _c	16 mm
Kokonaispituus L	73 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 327 D
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi	DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kiilaurajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	78 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	14 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	46 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	92 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		