


Garant**TKM-jyrsin DIN 6535 HA, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202480 14
GTIN	4045197117151
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Erittäin terävät lastuamissärmät.**

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	4
Terän Ø D _c	14 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	35 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,07 mm
Kavennuksen Ø D ₁	13,8 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,05 mm
varren Ø D _s	14 mm
Kokonaispituus L	83 mm
Terän pituus L _c	30 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
Nousukulma	38 astetta

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	W
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,5 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	180 m/min	N
PE-HD	soveltuu	130 m/min	N
PA 66	soveltuu	150 m/min	N
PEEK	soveltuu	130 m/min	N
PF 31	soveltuu	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	140 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

