



Digitaalinen kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen näyttö. Kovametalliset mittauspinnat.

Digitaalinen ja analoginen näyttö. Pöly- ja roiskevesisuojaattu metallikuori

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032. 1 pistokuula kaarevien pintojen mittaukseen.

Tekninen kuvaus

virheraja	4 µm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Karan Ø	6,5 mm
Kalibrointi	B1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Paristotyyppi	Nappiparisto
Kierteen nousu	0,5 mm
Lukema	0,001 mm
IP-suojausluokka	IP 54

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittausalue	0 - 25 mm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------