



Digitaalinen kaarimikrometrisarja, Mittausalue: 0-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421496 0-100
GTIN	4062406063221
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen näyttö. Kovametalliset mittauspinnat.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Kaarimikrometri nro 421492 ja siihen kuuluvat asetusmitat.

Tekninen kuvaus

Mikrometrien määrä	4
Mittausalue	0 - 100 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
IP-suojausluokka	IP 54
Säätömittojen määrä	3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S2
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrisarja Mittausalue 0-100 mm	020430 0-100
DAkS-kalibrointiKaarimikrometrisarja Mittausalue 0-100 mm	020440 0-100

Tarvikkeet

Digitaalinen kaarimikrometri Mittausalue 0-25 mm	421492 0-25
Digitaalinen kaarimikrometri Mittausalue 25-50 mm	421492 25-50
Digitaalinen kaarimikrometri Mittausalue 50-75 mm	421492 50-75
Digitaalinen kaarimikrometri Mittausalue 75-100 mm	421492 75-100
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357