



Digitaalinen kaarimikrometri porrastetut mittauspinnat, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421721 0-25
GTIN	4062406063238
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen digitaalinäyttö, jossa lisäksi analoginen asteikko. Lujatekoinen metallikotelo. Pyörivä mittauskara, kovametallivahvisteiset mittauspinnat

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Paristotyyppi	Nappiparisto
Virheraja	4 µm
Lukema	0,00005 tuuma
IP-suojausluokka	IP 54
Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Kalibrointi	B1

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittarummun asteikko	1/50
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkKS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
---	------------