

HOLEX**Digitaalinen kaarimikrometri mittauskärjellä, Mittausalue: 0-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	421727 0-25
GTIN	4062406063252
Tuoteluokka	42B

Kuvaus**Malli:**

Selkeälukuinen digitaalinäyttö, jossa lisäksi analoginen asteikko. Lujatekoinen metallikotelo. Pyörivä mittauskara, kovametallivahvisteiset mittauspinnat

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 54
Lukema	0,001 mm
Lukema	0,00005 tuuma
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Kalibrointi	B1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virheraja	4 µm
Paristotyyppi	Nappiparisto
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittarummun asteikko	1/50
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
---	------------