



Digitaalinen kaarimikrometri lautasmittauspinnat, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421729 0-25
GTIN	4062406063269
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen digitaalinäyttö, jossa lisäksi analoginen asteikko. Lujatekoinen metallikotelo. Pyörimätön mittauskara

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	4 µm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kalibrointi	B1
Virheraja	4 µm
Paristotyyppi	Nappiparisto
Lukema	0,00005 tuuma
Lautaskärjen Ø	20 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema	0,001 mm
Standardi	DIN 863

mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittarummun asteikko	1/50
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
---	------------