



Digitaalinen kaarimikrometri urien mittaukseen, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen digitaalinäyttö, jossa lisäksi analoginen asteikko. Lujatekoinen metallikotelo. Pyörimätön mittauskara

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

Paristotyyppi	Nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema	0,001 mm
Virheraja	4 µm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kalibrointi	B1
Lukema	0,00005 tuuma
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia

Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Mittarummun asteikko	1/50
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
-------------------------------------------------	------------