


Garant
TKM-jyrsin HPC, ZO_X, Ø f8 DC: 3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	202548 3
GTIN	4045197271747
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Kestävä rouhintajyrsin **ilman** pyällyshammastusta.

Vahva sydänosa, **erityiset lastuamissärmät** ja **suuret, kiillotetut lastutilat**.

Käyttö:

Rouhintaan korkeille pinnankarheusvaatimuksille.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	3 mm
Kavennuksen Ø D ₁	2,7 mm
HammaslukuZ	4
Varren muoto	HA
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,035 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,045 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	10 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Terän pituus L _c	6 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HA, h6

Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	ZOX
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,5 \times D$ särmäyksessä
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	480 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	240 m/min	N
Hybridi	sopii rajoituksin	m/min	N
CuZn	soveltuu	240 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB