

Garant**Kiilaurajyrin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191080 10
GTIN	4045197100160
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Kokonaispituus **DIN 844 mukainen.**

Teränpituus **DIN 844 lyhyt.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Käyttö:

Kiilaurien (poraurien) jyrsintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jyrsintään.

Tekninen kuvaus

Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä	2
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,028 mm
Terän Ø D_c	10 mm
varren Ø D_s	10 mm
Terän pituus L_c	22 mm
Kokonaispituus L	95 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kiilaurajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		