

## Palkkipari LNS-DUO 100×50, Vaakapalkkien pituus: 2700mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	991338 2700
GTIN	4058255037407
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

**Malli:**

Laatikkomaiset, kylmämuovatut profiilit, joissa on hitsatut hakaset. Jokaisessa hakasessa on 5 lujaa koukkua, joiden avulla kuorma ohjautuu optimaalisesti kuormalavahyllykön telineeseen. Välikön kuormitus enintään 3060 kg palkkiparia kohti.

**Toimituksen sisältö:**

2 kpl palkkeja ripustettavaksi telinekehukseen, kutakin kohti 2 lukkonastaa.

**Pintakäsittely:**

RAL 2004, puhdas oranssi, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Uudet 50 mm syvyiset palkit ovat yhdistettävissä vanhoihin 40 mm:n palkkeihin vain pareittain.

### Tekninen kuvaus

Käyttöalue	Hyllystö
Palkkityyppi	LNS-DUO 100×50
Vaakapalkkien pituus	2700 mm
Kantavuus palkkiparia kohti	1545 kg
Vaakapalkkien korkeus	100 mm
Tuotetyyppi	Palkki / poikkituki