

## Palkkipari EGN-DUO 120×50, Vaakapalkkien pituus: 2700mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	991346 2700
GTIN	4058255037421
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

Laatikkomaiset, kylmämuovatut profiilit, joissa on hitsatut hakaset. Jokaisessa hakasessa on 5 lujaa koukkua, joiden avulla kuorma ohjautuu optimaalisesti kuormalavahyllykön telineeseen. Välikön kuormitus enintään 3060 kg palkkiparia kohti.

#### Toimituksen sisältö:

2 kpl palkkeja ripustettavaksi telinekehukseen, kutakin kohti 2 lukkonastaa.

#### Pintakäsittely:

RAL 2004, puhdas oranssi, **jauhemaalattu**.

#### Huomautus:

Uudet 50 mm syvyiset palkit ovat yhdistettävissä vanhoihin 40 mm:n palkkeihin vain pareittain.

### Tekninen kuvaus

Käyttöalue	Hyllistö
Kantavuus palkkiparia kohti	3060 kg
Vaakapalkkien pituus	2700 mm
Palkkityyppi	LNS-DUO 120×50
Vaakapalkkien korkeus	120 mm
Tuotetyyppi	Palkki / poikkituki