

Palkkipari LNS-DUO 110×50, Vaakapalkkien pituus: 2700mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991342 2700
GTIN	4058255037414
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

Laatikkomaiset, kylmämuovatut profiilit, joissa on hitsatut hakaset. Jokaisessa hakasessa on 5 lujaa koukkua, joiden avulla kuorma ohjautuu optimaalisesti kuormalavahyllykön telineeseen. Välikön kuormitus enintään 3060 kg palkkiparia kohti.

Toimituksen sisältö:

2 kpl palkkeja ripustettavaksi telinekehukseen, kutakin kohti 2 lukkonastaa.

Pintakäsittely:

RAL 2004, puhdas oranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Uudet 50 mm syvyiset palkit ovat yhdistettävissä vanhoihin 40 mm:n palkkeihin vain pareittain.

Tekninen kuvaus

Vaakapalkkien pituus	2700 mm
Palkkityyppi	LNS-DUO 110×50
Käyttöalue	Hyllystö
Kantavuus palkkiparia kohti	2460 kg
Vaakapalkkien korkeus	110 mm
Tuotetyyppi	Palkki / poikkituki